

Clou podotactile à visser Laiton



caractéristiques du produit :

Galerie de produits :



Description du produit :

Nous consulter pour des quantités supérieures à 5000 unités

Plot podotactile en laiton à visser. Visserie NON fournie

Dimensions : 25 x 5 mm.

Matière : Fabrication en laiton.

Nous vous conseillons également de la colle PU pour maintenir le plus longtemps possible les vis en place.

Méthode de pose :

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre) et en faisant en sorte qu'il ne bouge plus pendant la pose ou le perçage des clous.
- **3.** Mettre les clous au milieu des empreintes du gabarit de pose pour visser ou percer (nettoyage, cheville, colle PU).

- **4.** Mettre cheville et vis ou, uniquement la vis dans le centre du clou et visser.