


# EasyLaser Laiton nickelé



## caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile  
 Type de produit: Clou podotactile  
 Localisation: Intérieur  
 Matières: Inox  
 Matières: Laiton  
 Matières: Nickelé  
 Matières: Aluminium  
 Forme: Rond  
 Mise en oeuvre: À coller  
 Support: Carrelage  
 Support: Sols résines  
 Support: Béton  
 Support: Sol plastique  
 Support: Pierre naturelle  
 Support: Moquette rase  
 Support: Bois  
 Type de support: Lisse  
 Couleurs: Reflets suivant lumière

## Galerie de produits :



## Description du produit :

TactiLaser est un clou podotactile auquel nous appliquons un traitement au laser.

Clou podotactile en laiton nickelé avec dessus gravé avec une spirale.

Le plot podotactile est en laiton, il a reçu un traitement nickelé et nous avons ôtés la couche de nickelage avec un graveur laser

*Unique en France pour les clous podotactiles.*

## Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).

- **3.** Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- **4.** Veillez à remplir complètement le rond sous la tête de TactiLaser de colle.