

# EasyLaser Laiton nickelé



#### Galerie de produits :



## caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile

Type de produit: Clou podotactile

Localisation: Intérieur Matières: Aluminium

Matières: Inox Matières: Laiton Matières: Nickelé Forme: Rond

Mise en oeuvre: À coller Support: Carrelage Support: Sols résines Support: Béton

Support: Sol plastique Support: Pierre naturelle Support: Moquette rase

Support: Bois

Type de support: Lisse

Couleurs: Reflets suivant lumière

#### Description du produit :

TactiLaser est un clou podotactile auquel nous appliquons un traitement au laser.

Clou podotactile en laiton nickelé avec dessus gravé avec une spirale.

Le plot podotactile est en laiton, il a reçu un traitement nickelé et nous avons ôtés la couche de nickelage avec un graveur laser

Unique en France pour les clous podotactiles.

## Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement

- 1. Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- 2. Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).



- 3. Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- 4. Veillez à remplir complètement le rond sous la tête de TactiLaser de colle.